

サポート&コンフォート シューズカタログ

2024▶2025

心地よさと優しさを
履いて下さい。





Time with pride. ひたむきに、歩み続ける。

企業・販売店様お問合せ先


【 関西支店 】
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1丁目8番2号
TEL 06-6337-9241

一般のお客様専用お問合せ先

【 カスタマーセンター 】
TEL 0800-800-1792 (フリーダイヤル)



・カタログに掲載されている価格はメーカー希望小売価格です。なお、メーカー希望小売価格が改定されることがあります。・カタログ掲載の製品仕様・デザインが改良のため予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。・発売月に変更になる場合があります。・カタログ掲載の製品カラーは、印刷上、多少現物と異なる場合がありますのでご了承ください。・無断転載を禁じます。



取り扱い店

リハビリシューズ

Vステップ®

出るペロ®

機能搭載

(Vステップ®06)

リハビリシーンを想定したシューズです。

ペロが前に出る!!

ベルトを引っ張ると、**カンタンにパツと履ける!**

倒れないベルト

開いた後にベルトが倒れないので、履く時も履かせる時もカンタンで介助もしやすくなります。

出るペロ®機能のポイント!

ベルトを引っ張るとペロが自動的に起き上がり、履き口が広がります。足入れ簡単で着脱らくらくの機能です。



幅広設計

高さ調整中敷

中敷を外せば ゆったり感アップ!!



取り外し可能な中敷。装具装着時は、取り外しても履けます。

Vステップ® 06 両足 ¥8,800 (税抜¥8,000)
片足 ¥4,840 (税抜¥4,400)

Vステップ® 06-7E 片足 ¥5,500 (税抜¥5,000)

- つま先ゆったり
- カウンターボックス
- Ag+抗菌防臭
- 片足販売
- 出るペロ
- フルオープン
- MADE IN CHINA

サイズ 22.0~30.0cm(1.0cmきざみ) 素材 合成繊維/合成皮革
グレイは22.0~26.0cmのみ

底材 EVA/ラバー

ウィズ(足囲) 22.0、23.0cm:3E 重量 約280g/26.0cm(片足)
24.0~30.0cm:4E
22.0~30.0cm:7E 重量 約300g/26.0cm(片足)
中敷を外せば2Eアップ



ブラウン

ブラック

ホワイト

グレイ

※グレイは22.0~26.0cmのサイズ展開

足元しっかりサポート、脱ぎ履きカンタン。

甲ベルト長さ調整機能



甲ベルトの糸を切ると3cm伸びて、装具や甲の高さ、足囲に合わせた調整ができます。

※04.05.07のみの機能

- 注意
- ①一旦糸を切ると元に戻らないので、「長さ」と「左右」を確認してから切ってください。
 - ②刃の薄いカミソリや糸切りバサミをご使用ください。
 - ③ベルトを伸ばしたところは面ファスナーが装着できません。

フルオープンパターン

大きく開いて着脱らくらく。



装具対応



踵しっかりカウンター

踵を安定。

高さ調整中敷

中敷を外しても履けます!!



中敷を外せば ゆったり感アップ

ゆとり設計

幅広でつま先が丸く、いろんな装具に対応可能。さらに高さにゆとりを持たせて足指への負担を軽減します。

すべりを考慮したアウトソール

濡れた路面での防滑性を考慮したソール設計です。

Vステップ® 07 両足 ¥15,400 (税抜¥14,000)
片足 ¥8,470 (税抜¥7,700)

- 甲ベルト調整
- つま先ゆったり
- ベステック
- 片足販売
- フルオープン
- MADE IN JAPAN

サイズ 22.0~30.0cm(1.0cmきざみ)

素材 合成皮革

底材 PU

ウィズ(足囲) 3E
中敷を外せば2Eアップ

重量 約300g/26.0cm(片足)



ホワイト

ブラック

レッド

足元しっかりサポート、脱ぎ履きカンタン。

踵しっかりカウンター
踵を安定。

甲ベルト長さ調整機能
甲ベルトの糸を切ると3cm伸びて、装具や甲の高さ、足囲に合わせた調整ができます。
※04、05、07のみの機能

注
①一旦糸を切ると元に戻らないので、【長さ】と【左右】を確認してから切ってください。
②刃の薄いカミソリや糸切りバサミをご使用ください。
③ベルトを伸ばしたところは面ファスナーが装着できません。

ゆとり設計
幅広でつま先が丸く、いろんな装具に対応可能。さらに高さにゆとりを持たせて足指への負担を軽減します。

フルオープンパターン
大きく開いて着脱らくらく。

装具対応

高さ調整中敷
中敷を外しても履けます!!
中敷を外せばゆったり感アップ

すべりを考慮したアウトソール
濡れた路面での防滑性を考慮したソール設計です。

面ファスナー仕様

Vステップ® 05

甲ベルト調整 ベステック つま先ゆったり フルオープン 片足販売

サイズ 22.0~26.0cm(1.0cmきざみ)
ウィズ(足囲) 3E 中敷を外せば2Eアップ
重量 約305g/23.0cm(片足)
素材 合成皮革
底材 PU
価格 両足: ¥15,400(税抜¥14,000)
片足: ¥ 8,470(税抜¥ 7,700)



Vステップ® 04

甲ベルト調整 ベステック つま先ゆったり フルオープン 片足販売
撥水加工(ブラウンのみ)

サイズ 24.0~30.0cm(1.0cmきざみ)
ウィズ(足囲) 3E 中敷を外せば2Eアップ
重量 約375g/26.0cm(片足)
素材 合成皮革
底材 PU
価格 両足: ¥15,400(税抜¥14,000)
片足: ¥ 8,470(税抜¥ 7,700)



Vステップ® 03

つま先ゆったり ベステック フルオープン 片足販売

サイズ 22.0~30.0cm(1.0cmきざみ)
ウィズ(足囲) 3E 中敷を外せば2Eアップ
重量 約395g/26.0cm(片足)
素材 合成皮革
底材 PU
価格 両足: ¥13,200(税抜¥12,000)
片足: ¥ 7,260(税抜¥ 6,600)



介護する方、される方にやさしい機能シューズです。



▶ **パステルの履き方を動画でご紹介→**

つま先ストレッチ
※ネイビー、ブラウンのみストレッチ製品
ストレッチ素材使用により履き心地がソフト。

調整バンド
長さ調整可能な幅広ベルトで、むくんだ足にも対応できます。
長さを換えられる

つまずきにくい
すり足歩行に対し、つまずきにくいよう、つま先が上向きになっています。

20mm

やわらかリング
リングを引っ張りながら履くと楽に履けます。

内側さらさら
足ムレを抑えるために中敷には吸湿速乾性に優れた素材、インナー材には通気性に優れたメッシュ素材を使用しています。

すべりにくい
3カ所にすべり止めラバーを配置しています。

すべり止めラバー

パステル® 408

ワイド設計 甲ベルト調整 Ag+抗菌防臭 洗えるインソール つまずき防止 フルオープン 軽量設計

サイズ ネイビー、ブラウン 21.0~28.0cm(1.0cmきざみ)
ラベンダー 21.0~25.0cm(1.0cmきざみ)
ウィズ(足囲) 4E
重量 約160g/23.0cm(片足)
素材 合成繊維(ストレッチ素材)、ラベンダーのみ合成繊維
底材 EVA/ラバー
価格 両足: ¥7,150(税抜¥6,500)
意匠登録 第1360213号



パステル® 406

ワイド設計 甲ベルト調整 Ag+抗菌防臭 洗えるインソール
つまずき防止 フルオープン 軽量設計

サイズ ネイビーA、ブラウンA、ベージュ 21.0~28.0cm(1.0cmきざみ)
ワインA 21.0~25.0cm(1.0cmきざみ)

ウイズ(足囲) 4E
重量 約155g/23.0cm(片足)

素材 合成繊維(ストレッチ素材)

底材 EVA/ラバー

価格 両足: ¥7,150(税抜 ¥6,500)
片足: ¥3,960(税抜 ¥3,600)

● MADE IN CHINA / VIETNAM



バンドはいろいろな締め方ができます。



※クロスにすれば、よりしっかり締められ、足が抜けにくくなります。

パステル® 405

ワイド設計 甲ベルト調整 Ag+抗菌防臭 洗えるインソール
つまずき防止 フルオープン 軽量設計

サイズ ブラックA、ブラウンA、ベージュ 21.0~28.0cm(1.0cmきざみ)
ワインA 21.0~25.0cm(1.0cmきざみ)

ウイズ(足囲) 4E
重量 約160g/23.0cm(片足)

素材 合成繊維(ストレッチ素材)

底材 EVA/ラバー

価格 両足: ¥7,150(税抜 ¥6,500)
片足: ¥3,960(税抜 ¥3,600)

● MADE IN CHINA / VIETNAM



パステル® 403

ワイド設計 Ag+抗菌防臭 洗えるインソール 撥水加工
つまずき防止 フルオープン 軽量設計

サイズ ブラック、ブラウン 21.0~28.0cm(1.0cmきざみ)
ピンク 21.0~25.0cm(1.0cmきざみ)

ウイズ(足囲) 4E
重量 約190g/23.0cm(片足)

素材 合成繊維

底材 EVA/ラバー

価格 両足: ¥7,150(税抜 ¥6,500)
片足: ¥3,960(税抜 ¥3,600)

● MADE IN CHINA / VIETNAM



MS大人の履き01

スリッポンタイプ

ベストック ノンマーキング Ag+抗菌防臭 軽量設計

サイズ ブラック、ホワイト、ネイビー、ベージュ 21.0~28.0cm(1.0cmきざみ)
ラベンダー 21.0~25.0cm(1.0cmきざみ)

ウイズ(足囲) 2E

重量 約165g/23.0cm(片足)

素材 合成繊維(メッシュ)

底材 PU

価格 ¥3,300(税抜 ¥3,000)

● MADE IN JAPAN

※ブラック以外はノンマーキングソール



MS大人の履き02

面ファスナータイプ

ベストック ノンマーキング Ag+抗菌防臭 軽量設計

面ファスナー仕様

サイズ ブラック、ホワイト、ネイビー、ベージュ 21.0~28.0cm(1.0cmきざみ)
ラベンダー 21.0~25.0cm(1.0cmきざみ)

ウイズ(足囲) 2E

重量 約175g/23.0cm(片足)

素材 合成繊維(メッシュ)

底材 PU

価格 ¥3,300(税抜 ¥3,000)

● MADE IN JAPAN

※ブラック以外はノンマーキングソール



MS大人の履き03

スリッポンタイプ

ベストック ノンマーキング Ag+抗菌防臭 軽量設計

サイズ 22.0~28.0cm(1.0cmきざみ)

ウイズ(足囲) 3E

重量 約165g/24.0cm(片足)

素材 合成皮革

底材 PU

価格 ¥4,290(税抜 ¥3,900)

● MADE IN JAPAN

※ブラック以外はノンマーキングソール



MS大人の上履き04 面ファスナータイプ

ベステック ノンマーキング
Ag+抗菌防臭 軽量設計

面ファスナー仕様

サイズ 22.0~28.0cm(1.0cmきざみ)

ウイズ(足囲) 3E

重量 約170g/24.0cm(片足)

素材 合成皮革

底材 PU

価格 ¥4,290(税抜¥3,900)

●MADE IN JAPAN

*ブラック以外はノンマーキングソール



ホワイト



ブラック



オトナウンドウグツ02(大人の運動靴02)

サイズ 22.0~25.0cm(0.5cmきざみ)

ウイズ(足囲) 2E

重量 約165g/23.0cm(片足)

素材 合成繊維/合成皮革

底材 EVA/ラバー

価格 ¥4,290(税抜¥3,900)

●MADE IN VIETNAM

つま先ゆったり 機能性カップインソール アーチサポート Ag+抗菌防臭
サラリーナ 軽量設計



ホワイトN



ブラック



ネイビー



オトナウンドウグツ03(大人の運動靴03)

サイズ 22.0~25.0cm(0.5cmきざみ)

ウイズ(足囲) 2E

重量 約170g/23.0cm(片足)

素材 合成繊維/合成皮革

底材 EVA/ラバー

価格 ¥4,290(税抜¥3,900)

●MADE IN VIETNAM

つま先ゆったり 機能性カップインソール アーチサポート
Ag+抗菌防臭 サラリーナ 軽量設計

面ファスナー仕様



ホワイトN



ブラック



サックス



スピーディーな看護師の動きにも対応できるシューズです。



おもいやり® 506

ノンマーキング Ag+抗菌防臭 洗えるインソール 撥水加工 軽量設計

サイズ 22.0~25.0cm(0.5cmきざみ)

ウイズ(足囲) 2E

重量 約220g/23.0cm(片足)

素材 合成繊維/合成皮革

底材 EVA/ラバー

価格 ¥6,050(税抜¥5,500)

●MADE IN CHINA / VIETNAM

*通気性の良い素材を使用



ホワイト



ピンク



おもいやり® 508

ノンマーキング Ag+抗菌防臭 洗えるインソール 撥水加工 軽量設計

サイズ 22.0~25.0cm(0.5cmきざみ)

ウイズ(足囲) 2E

重量 約220g/23.0cm(片足)

素材 合成繊維/合成皮革

底材 EVA/ラバー

価格 ¥6,050(税抜¥5,500)

●MADE IN CHINA / VIETNAM

*通気性の良い素材を使用



ホワイト



ピンク



ブルー



おもいやり® 509

衝撃吸収 ノンマーキング Ag+抗菌防臭 洗えるインソール
撥水加工 軽量設計

サイズ 22.0~26.0cm(0.5cmきざみ)

ウイズ(足囲) 3E

重量 約240g/23.0cm(片足)

素材 合成繊維/合成皮革

底材 EVA/ラバー

価格 ¥6,050(税抜¥5,500)

●MADE IN CHINA / VIETNAM

*通気性の良い素材を使用



ホワイト



おもいやり® M101

衝撃吸収 ノンマーキング Ag+抗菌防臭 洗えるインソール
撥水加工 軽量設計

サイズ 24.0~28.0(0.5cmきざみ)、29.0、30.0cm

ウイズ(足囲) 3E

重量 約300g/26.0cm(片足)

素材 合成繊維/合成皮革

底材 EVA/ラバー

価格 ¥6,600(税抜¥6,000)

●MADE IN CHINA

*通気性の良い素材を使用



ホワイト



人生100年時代

ウェルル

軽いチカラで歩けるよろこび

ローリングアシスト機能

断面図



ソールの中にローリングボードを搭載しているため、自然な体重移動を促し、前方へ進むチカラをサポートします。

4E 幅広設計

ワイド~



抗菌・防臭 インソール



ウェルルの機能を
動画でご紹介→



ウェルル®01

ワイド設計 非対称カウンター Ag+抗菌防臭
つまずき防止 軽量設計

サイズ 22.0cm-24.5cm(0.5cmきざみ)
ウィズ(足囲) 4E
重量 約155g/23.0cm(片足)
素材 合成繊維/合成皮革
底材 EVA/ラバー
価格 ¥7,590(税抜¥6,900)
※2024年12月より新価格適用
●MADE IN CHINA



履きロゴム仕様



ウェルル®02

ワイド設計 非対称カウンター Ag+抗菌防臭
つまずき防止 軽量設計

サイズ 22.0cm-24.5cm(0.5cmきざみ)
ウィズ(足囲) 4E
重量 約165g/23.0cm(片足)
素材 合成繊維/合成皮革
底材 EVA/ラバー
価格 ¥7,590(税抜¥6,900)
※2024年12月より新価格適用
●MADE IN CHINA
※ファスナー仕様



ファスナー仕様



ウェルル®03

ワイド設計 非対称カウンター Ag+抗菌防臭
つまずき防止 軽量設計

サイズ 22.0cm-24.5cm(0.5cmきざみ)
ウィズ(足囲) 4E
重量 約160g/23.0cm(片足)
素材 合成繊維/合成皮革
底材 EVA/ラバー
価格 ¥7,590(税抜¥6,900)
※2024年12月より新価格適用
●MADE IN CHINA



面ファスナー仕様



ウェルル®04

ワイド設計 非対称カウンター Ag+抗菌防臭
つまずき防止 軽量設計

サイズ 22.0cm-24.5cm(0.5cmきざみ)
ウィズ(足囲) 4E
重量 約155g/23.0cm(片足)
素材 合成繊維/合成皮革
底材 EVA/ラバー
価格 ¥7,590(税抜¥6,900)
※2024年12月より新価格適用
●MADE IN CHINA



面ファスナー仕様



EVE®195

ワイド設計 やわらか設計 ふわびタ中敷 非対称カウンター
つまずき防止 ガラス防滑ソール 軽量設計

サイズ 21.5~25.0cm(0.5cmきざみ)
ウィズ(足囲) 4E
重量 約200g/23.0cm(片足)
素材 合成皮革
底材 PU/ラバー(ヒール高/3.0cm)
価格 ¥6,600(税抜¥6,000)
※2024年12月より新価格適用
●MADE IN CHINA / MYANMAR
※ファスナー仕様



ファスナー仕様



写真はイメージです

EVE®196

ワイド設計 やわらか設計 ふわびタ中敷 非対称カウンター つまずき防止 ガラス防滑ソール
軽量設計

サイズ 21.5~25.0cm(0.5cmきざみ)
ウィズ(足囲) 4E
重量 約185g/23.0cm(片足)
素材 合成皮革
底材 PU/ラバー(ヒール高/3.0cm)
価格 ¥6,600(税抜¥6,000)
※2024年12月より新価格適用
●MADE IN CHINA / MYANMAR / VIETNAM



EVE®313

ワイド設計 やわらか設計 つま先ゆったり 外反母趾サポートインソール 非対称カウンター
ハードシャンク Ag+抗菌防臭 つまずき防止 ガラス防滑ソール 軽量設計

サイズ 22.0~25.0cm(0.5cmきざみ)
ウィズ(足囲) 4E
重量 約185g/23.0cm(片足)
素材 合成皮革
底材 EVA/ラバー(ヒール高/3.0cm)
価格 ¥7,590(税抜¥6,900)
※2024年12月より新価格適用
●MADE IN MYANMAR
※ファスナー仕様



らくらく® L018

- やわらか設計
- つま先ゆったり
- 非対称カウンター
- ベストック
- ノンマーキング
- つまずき防止
- 軽量設計

サイズ 22.0~25.0cm(0.5cmきざみ)
ウイズ(足囲) 3E
重量 約165g/23.0cm(片足)
素材 合成繊維/ソフト合成皮革
底材 PU
価格 ¥7,150(税抜¥6,500)
 ● MADE IN JAPAN



ゴム紐仕様



らくらく® L019

- やわらか設計
- つま先ゆったり
- 非対称カウンター
- ベストック
- ノンマーキング
- つまずき防止
- 軽量設計

サイズ 22.0~25.0cm(0.5cmきざみ)
ウイズ(足囲) 3E
重量 約165g/23.0cm(片足)
素材 合成繊維/ソフト合成皮革
底材 PU
価格 ¥7,150(税抜¥6,500)
 ● MADE IN JAPAN



面ファスナー仕様



ベルトはスライドします。



らくらく® L007

- やわらか設計
- つま先ゆったり
- 非対称カウンター
- ラックインソール
- ベストック
- ノンマーキング
- 撥水加工
- つまずき防止
- 軽量設計

サイズ 22.0~25.0cm(0.5cmきざみ)
ウイズ(足囲) 3E
重量 約180g/23.0cm(片足)
素材 合成繊維/合成皮革
底材 PU
価格 ¥8,690(税抜¥7,900)
 ● MADE IN JAPAN
 ※履き口、舌芯に低反発ウレタン使用



両サイドゴム仕様



らくらく® M001

- ワイド設計
- やわらか設計
- つま先ゆったり
- 非対称カウンター
- ラックインソール
- ベストック
- ノンマーキング
- つまずき防止
- 軽量設計

サイズ 24.0~27.0cm(0.5cmきざみ)
ウイズ(足囲) 4E
重量 約250g/25.0cm(片足)
素材 合成皮革
底材 PU
価格 ¥9,900(税抜¥9,000)
 ● MADE IN JAPAN



面ファスナー仕様



SPLT M194

- ワイド設計
- ふわピタ中敷
- Ag+抗菌防臭
- サラリーナ
- 防水設計(4cm4時間)
- セーフティブライト
- EVACS-N
- 出るペロ
- 軽量設計

サイズ 24.5~27.0,28.0cm(0.5cmきざみ)
ウイズ(足囲) 4E
重量 約270g/26.0cm
素材 合成繊維
底材 EVA/ラバー(ヒール高/4.0cm)
価格 ¥5,500(税抜¥5,000)
 ※2024年12月より新価格適用
 ● MADE IN CHINA



出るペロ仕様



SPLT M199

- ワイド設計
- つま先ゆったり
- Ag+抗菌防臭
- 撥水加工
- つまずき防止
- EVACS-N
- フルオープン
- 軽量設計

サイズ 24.5~27.0,28.0cm(0.5cmきざみ)
ウイズ(足囲) 5E
重量 約280g/26.0cm
素材 合成繊維/合成皮革
底材 EVA/ラバー(ヒール高/4.0cm)
価格 ¥5,500(税抜¥5,000)
 ※2024年12月より新価格適用
 ● MADE IN CHINA



キックバック仕様



大きく開きます



お出かけ用



ダブル甲バンド

持ち手がすべりにくく、足をしっかり固定。

カップインソール

機能性カップインソールで歩行をサポート。

メッシュ

通気性の良いメッシュ素材を使用。

つまずき防止

足首まで
しっかり固定

踵しっかり
カウンター

踵のパーツでしっかり
安定。

フレックス
ジョイント®

屈曲をサポート。



CR C2140

- つま先ゆったり
- 機能性カップインソール
- スタビライザー
- カウンターボックス
- フレックスジョイント
- ハードシャンク
- カテキン

サイズ 15.0~21.0cm(0.5cmきざみ)

素材 合成皮革/合成繊維

●MADE IN CHINA

ウイズ(足囲) 2E

底材 EVA/ラバー

ウィズ調整中敷き
2枚付き(1E-2E)

重量 約180g/16.0cm

価格 ¥6,050(税抜¥5,500)



ホワイト



ブラック



レッド



ピンク(在販終了)



新色

サックス(2025年1月発売)



新色

パープル(2025年1月発売)



新色

ネイビーC(2025年1月発売)



新色

アイボリー(2025年1月発売)

CR J2103

- つま先ゆったり
- 機能性カップインソール
- スタビライザー
- カウンターボックス
- フレックスジョイント
- アーチサポート
- カテキン

サイズ 21.5~24.5cm(0.5cmきざみ)

ウイズ(足囲) 2E

重量 約255g/21.5cm

素材 合成皮革

底材 EVA/ラバー

価格 ¥7,150(税抜¥6,500)

●MADE IN CHINA



ホワイト



ブラック

商品機能一覧

	個別対応技術	詳細内容
フィット イング性	ワイド設計	幅広の方に対応した商品です。
	やわらか設計	足になじみやすい柔らかな素材を使用しています。
	ふわピタ中敷®	低反発ウレタンを使用した中敷で、足に柔らかくフィットします。
	甲ベルト調整	甲の高さ、足囲に合わせて、ベルトの長さを調整できます。
健全性	つま先ゆったり	つま先にゆとりをもたせた形状で、足の指を圧迫せずにのびのび動かせます。
	機能性カップインソール	取り外しができ、さまざまな機能を持たせたインソールです。
	外反母趾サポートインソール	3つのアーチを支える立体クッションを採用。それぞれのアーチをサポートし外反母趾の方にもおすすめです。
安定性	スタビライザー	着地時の安定性を保ちます。
	カウンターボックス®	足を箱型構造でしっかり支えます。
	非対称カウンター	着地時の足ブレを防止し、踵が外側や内側へ倒れるのを防ぎます。
	ラックインソール	横アーチの落ち込みを抑えるパッドと、親指の付け根部分のくぼみで、ふらつきを抑えたスムーズな歩行をサポートします。
屈曲性	フレックスジョイント®	足の曲がりと同じ位置で靴が曲がる設計で、足に余計な負担をかけません。
	ハードシャンク	しっかりとしたシャンクを土踏まずから踵部に設置しています。蹴り出しの際、常に適正な屈曲を確保することで、歩行時の負担を軽減します。
クッション性	衝撃吸収	歩行時の足・膝・腰にかかる負担を和らげるよう衝撃を吸収する素材を使用しています。
	ハイパークッション®	一般的なEVAスポンジより30%以上反発性をアップさせ衝撃吸収性能も兼ね備えた高反発スポンジです。
	ベステック®	ウレタンの劣化しやすい弱点を大きく改善した素材で、軽量性・弾力性・防滑性に富んだソールです。
専門性	ノンマーキング	底材が床を汚す「マーキング」を防止します。
	アーチサポート	土踏まずを下から支え、アーチの落ち込みを防ぎます。
清潔性	カテキン	天然緑茶を原料とした自然素材の「カテキン」を使用することで、優れた「抗菌」「防臭」効果を発揮します。
	Ag+抗菌防臭	銀イオンの抗菌作用でにおいのもととなる菌を抑制し防臭効果を発揮します。
	洗えるインソール	足裏になじみ、取り出して洗濯ができるのでいつも清潔に保てます。
撥水性・ 防水性	サラリーナ®	汗や水分を素早く吸収・拡散し、靴内をサラサラな状態に保つメッシュを使用しています。
	防水設計(4cm 4時間防水)	地面から4cm、4時間の浸漬状態での防水性を備えた防水機能です。
環境性	撥水加工	アッパーに撥水加工を施しています。水をはじいて靴内を快適に保ちます。 ※防水仕様ではありません。また縫い目などから水がしみることがあります。
	エコ設計	環境に優しい素材やリサイクルされた材料を使用しています。
安全性	セーフティブライト	光を反射する素材を装備し、優れた反射効果で夜間の歩行での安全性を高めます。
	つまずき防止	つまずきにくいアウトソール設計です。
	ガラス防滑ソール	ガラス(粒子、繊維)入りゴム配合で防滑性に優れ氷や濡れた大理石でも快適に歩行ができます。
	EVACS®-N	一般的なソールに比べて濡れた路面、乾いた路面での防滑性の差が少ないソールです。
利便性	出るペロ®	バンドを引っ張るだけでペロも前に開くため、足を入れやすい設計です。
	フルオープン	履き口が大きく開き、足を入れやすい設計です。
軽量性	軽量設計	軽くなるような工夫をした設計です。

※カタログ中の®の付いた商標は株式会社ムーンスターの登録商標です。


特製計測シートで

測ってみましょう!


計測シートは、自分の足を測ったり、靴をプレゼントする際にぴったりの靴を選ぶ為の目安としてお役立てください。

1 足長・足幅・足囲を測る


最初に踵の一番のどっぴりを垂直に下ろし、X線とY線が交差するAの位置に合わせます。次に、X線上に足のひとさし指を置きます。ひとさし指が親指より長い人は、ひとさし指の先端を、親指の長い人は図のようにしてB点を決めます。B点の位置するシート上のメモリで足長を計測してください。



次に親指の関節部分の一番出ているところ①と小指の関節部分の一番出ているところ②を押さえつけ、垂直にシートの右部にあるメジャーに合わせ、足幅を計測してください。



最後にシートの右部にあるメジャーを切りはなし、①②に合わせて周囲を計測してください。この時に締めすぎないように注意してください。



2 足のサイズを書き込む

左右の足の足長、足幅、足囲の数値を下の表に書き込み、大きい数値の方をチェックしてください。

	足長	足幅	足囲
右足	mm	mm	mm
左足	mm	mm	mm

3 適切な靴のサイズを知る

下のサイズ表を見て、一番近い足のサイズを調べてください。まず足長の欄を見て、次に数値を横にたどり、足幅及び足囲の欄から最も近い数値を探してください。

シューズ選びのポイント

両足とも靴を履いてみて履き心地を確認しましょう。また、表の数値より1mmでも大きかったら次の数値を選びましょう。無理をして小さいサイズを選ばないのが、快適なシューズ選びのコツです。

■男性用

足長 サイズ表 cm	計測値 mm	足幅・足囲 単位:mm																			
		JIS S 5037 1998年 男子用より抜粋												株式会社ムーンスター社内規格より抜粋							
		D		E		2E		3E		4E		F(5E)		G(6E)		7E		8E		9E	
足幅	足囲	足幅	足囲	足幅	足囲	足幅	足囲	足幅	足囲	足幅	足囲	足幅	足囲	足幅	足囲	足幅	足囲	足幅	足囲		
24.0	240	95	231	97	237	99	243	101	249	103	255	105	261	107	267	109	273	111	279	113	285
24.5	245	96	234	98	240	100	246	103	252	105	258	107	264	109	270	111	276	113	282	115	288
25.0	250	98	237	100	243	102	249	104	255	106	261	108	267	110	273	112	279	114	285	116	291
25.5	255	99	240	101	246	103	252	105	258	107	264	109	270	111	276	113	282	115	288	117	294
26.0	260	100	243	102	249	104	255	106	261	108	267	110	273	112	279	114	285	116	291	118	297
26.5	265	101	246	103	252	105	258	107	264	109	270	111	276	113	282	115	288	117	294	119	300
27.0	270	103	249	105	255	107	261	109	267	111	273	113	279	115	285	117	291	119	297	121	303
27.5	275	104	252	106	258	108	264	110	270	112	276	114	282	116	288	118	294	120	300	122	306
28.0	280	105	255	107	261	109	267	111	273	113	279	115	285	117	291	119	297	121	303	123	309
29.0	290	107	261	110	267	112	273	114	279	116	285	118	291	120	297	122	303	124	309	126	315
30.0	300	110	267	112	273	114	279	116	285	118	291	120	297	122	303	124	309	126	315	128	321

■女性用

足長 サイズ表 cm	計測値 mm	足幅・足囲 単位:mm																			
		JIS S 5037 1998年 女子用より抜粋												株式会社ムーンスター社内規格より抜粋							
		D		E		2E		3E		4E		F(5E)		G(6E)		7E		8E		9E	
足幅	足囲	足幅	足囲	足幅	足囲	足幅	足囲	足幅	足囲	足幅	足囲	足幅	足囲	足幅	足囲	足幅	足囲	足幅	足囲		
21.0	210	86	210	88	216	91	222	93	228	95	234	97	240	99	246	101	252	103	258	105	264
21.5	215	88	213	90	219	92	225	94	231	96	237	98	243	100	249	102	255	104	261	106	267
22.0	220	89	216	91	222	93	228	95	234	97	240	99	246	101	252	103	258	105	264	107	270
22.5	225	90	219	92	225	94	231	96	237	98	243	100	249	102	255	104	261	106	267	108	273
23.0	230	91	222	93	228	95	234	97	240	99	246	101	252	103	258	105	264	107	270	109	276
23.5	235	93	225	95	231	97	237	99	243	101	249	103	255	105	261	107	267	109	273	111	279
24.0	240	94	228	96	234	98	240	100	246	102	252	104	258	106	264	108	270	110	276	112	282
24.5	245	95	231	97	237	99	243	101	249	103	255	105	261	107	267	109	273	111	279	113	285
25.0	250	96	234	99	240	101	246	103	252	105	258	107	264	109	270	111	276	113	282	115	288

○計測時は直立で体重がかかった状態で計測することをおすすめします。
◎計測値は目安です。靴は必ず両足とも足入れて確認しましょう。

切り取り線

切り取り線

Y線

A

Ocm

MEMO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

※折り返し線※

MEMO